

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық USB
акустикалық жүйесі 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SVEN 320
SVEN 325

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӘНІНДЕГІ ЕСКЕРТЕПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болу мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен көтірілген залал үшін біреудің немесе үйымың алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМУНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖУМЫС ТӘРТІБІ	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Абүйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексерініз. Құрылғыға залал келмегендін тексерініз. Тасымалдау кезінде бүйімға залал көтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бүйім жұмыс істемелітін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексерініз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес көлөтініне көзініңді жеткізініз. Есінізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.

- Бүйімды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бүйімді белме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.

- Бүйімді орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалана мерзімі үшінде сақтаңыз.

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.

- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.

- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды қодеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану
жөніндегі нұсқаулық

SVEN 320
SVEN 325

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- АЖ-н ашпаңыз және өз беттіңізбен жөндеңменіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді үекілетті сервис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыра алады. Үекілетті сервис орталықтарының тізімін www.sven.fi сайтынан көре аласыз.
- АЖ-нің колонкаларының арасында, дыбыс зорайтыштың корпусына және жерге сымдардың (соның ішінде «жерлендірілген») түйікталуына жол берменіз, себебі дыбыс зорайтыштың шығу каскадтары истан шығады.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсін кетпеүінен сақтаңыз.
- АЖ-ні хожары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырыыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн саулеcінен аулак ұстаныз.
- АЖ-не және жүйенің маңынаашық жалыны бар ешқандай аспапты орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту шүшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдалаңыз.
- Егер АЖ жұмыс істемесе бірден кабельді суырып, оны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SVEN 320, SVEN 325 мультимедиалық акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді жаңғыртуға, ойындар мен фильмдерді дыбыстындыруға және басқаларға) арналған. АЖ-да кіріктірілген акустикалық және сигнальдық кабельдері арқасында ДК, ноутбукке, MP3 немесе CD-плеерге не басқадай дыбыс көздеріне қосыла алады. АЖ ДК USB-порты, ноутбук немесе 5V DC блоктары арқылы кіріктірілген электр қоректендіру USB-кабелінің көмегімен қоректенеді. Аудио-кірісі мен басқару панелі бар колонка шартты түрде белсенді колонка деп аталады.

АЖ ерекшелігі

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылыштарымен үйлесімд
- Қуат көзін USB порты арқылы ДК, ноутбуктің немесе 5V DC қуат көзі блогынан алады
- Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу
- Қуат көзі индикаторы
- Колонкалар корпусының материалы – пластик

АЖ басқару панелі

- ① Қуат көзі индикаторы
- ② Дыбыс қаттылышы деңгейін реттеуіш

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮМСІС ТӘРТІБІ


АЖ орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз
- Аса сезіш мониторлар мен теледидарларда бейнелердің сәл бүрмалану болуы мүмкін, сондықтан АЖ-ні олардан алдысырап орнатыңыз.

АЖ қосылуы


SVEN 320, SVEN 325 мультимедиялық USB АЖ іс жүзінде кез келген аудиосигнал көздеріне қосыла алады: MP3/CD-плеер, ДК дыбыс картасы және т. б. (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

- Қосар алдында АЖ жөліден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Белсенді колонкадағы кіріктірмелі mini-jack 3,5 мм сигналды кабелін дыбыс көзінің аудиошығысына қосыңыз (2-суреттегі қосу схемасын қара).
- ② реттеуішін сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, барлық дауысын басыңыз.
- Ток көзінің USB-кабелін компьютердің, ноутбуқтың, не 5V DC қуат көзі блогының USB портына қосыңыз, қуат көзі индикаторы жанады.



1-сурет. Басқару панелі

Бейтарап колонка Белсенді колонка



2-сурет. Қосу схемасы

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 320
SVEN 325

- Аудиосигнал көзін қосыныз.
- ② реттеуішін бұрау арқылы жалпы дауыс деңгейін реттепеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса – дауыс кебейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – дауыс азаяды.

Ескерту:

- АЖ-нің қолданып болған соң оны ток көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыныз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкала-рында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыныз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздеріндегі және Ж-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетінізben жөндеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу куаты (RMS), Вт	6 (2 × 3)
Жиілік диапазоны, Гц	80 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 60
Куат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	76 × 175 × 72
Салмағы, кг	0,58

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- **SVEN** сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертилмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиалық USB акустикалық жүйесі 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Улгі: **SVEN 320, SVEN 325**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика аланы, Фурманов
көшесінің бұрылсысы, уй 13/195, 135 кеңсе,
төл: +7 (727) 266 36 13, е-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Э Қазахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, е-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия,
Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN 320
SVEN 325